


オスアダプタ




キュアレックスとヘッダー、あるいは、他の配管などとの接続に使用します。

(材質：CAC406C他)

| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-----------|--------------|-------|--------|--------|----------|----------|
| RM-13F | 13 | R1/2 | 53 | 22 | 20 | 2,060 |
| RM-13-20F | | R3/4 | 55 | | | 2,950 |
| RMG-13F | | G1/2 | 50 | | | 2,130 |
| RM-16F | 16 | R3/4 | 60 | 27 | 10 | 2,880 |
| RM-16-13F | | R1/2 | 58.5 | | | 2,780 |
| RM-20F | 20 | R3/4 | 63 | 32 | 10 | 4,390 |

メスアダプタ




キュアレックスと給湯器などとの接続に使用します。

(材質：CAC406C他)

| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-----------|--------------|-------|--------|--------|----------|----------|
| RF-13F | 13 | Rc1/2 | 48.5 | 27 | 20 | 2,200 |
| RF-16F | 16 | Rc3/4 | 55.5 | 32 | | 3,070 |
| RF-16-13F | | Rc1/2 | 52 | 27 | | 2,970 |
| RF-20F | 20 | Rc3/4 | 57.5 | 32 | 10 | 4,110 |

ユニオンアダプタ



キュアレックスと給湯器の接続に使用します。
または、台所や洗面所などの水栓ネジ(ストレートネジ)部などとの接続に使用します。


注意

・止水パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取り付けてください。

(材質：CAC406C他)

| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-----------|--------------|-------|--------|--------|----------|----------|
| RY-13F | 13 | G1/2 | 65 | 26 | 20 | 3,510 |
| RY-16-13F | 16 | | 70 | | 10 | 4,100 |
| RY-16-20F | | | G3/4 | 70.5 | 30 | 10 |

バルブ付アダプタ



ヘッダー接続部に使用します。

注意

・水圧1.0MPa以下でご使用ください。

(材質：CAC406C他)

| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-----------|--------------|-------|--------|--------|----------|----------|
| RV-13F | 13 | R1/2 | 76 | 25 | 10 | 4,950 |
| RV-16-13F | 16 | | 81.5 | | | 5,460 |


座付水栓エルボ



壁出し水栓接続に使用します。

注意
・ 固定用ビスは市販品をご用意ください。

(材質：CAC406他)



| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|--------|--------------|-------|--------|----------|----------|
| RE-13F | 13 | Rp1/2 | 66 | 10 | 4,180 |


ユニットバス用水栓エルボ



ユニットバス接続部に使用します。

注意
・ 器具側の仕様を確認してください。

(材質：CAC406他)



| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|--------------|-------|--------|----------|----------|
| RUE-13F | 13 | Rp1/2 | 81.1 | 10 | 5,640 |


床アダプタ



キュアレックスWSSと床立上げ化粧管などの接続に使用します。
洗面台やトイレの床立上げに、床立上げ管、碗座と併せてご使用ください。

● アダプタ本体を床板に直接ビス止め固定しますので、化粧管のグラツキが少なく直立します。
ビスは、同梱しています。

(材質：CAC406C他)



| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|--------------|-------|--------|----------|----------|
| RSF-13F | 13 | Rc1/2 | 48.5 | 5 | 3,150 |


ファスナアダプタ



洗濯水栓およびトイレ水栓接続部などに使用します。

注意
・ 器具側の仕様を確認してください。

(材質：CAC406C他)



| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-----------|--------------|--------|----------|----------|
| RT-13-14F | 13 | 55.2 | 10 | 2,780 |

媒介エルボ




給湯器への接続に使用します。

注意

・壁穴径はφ50mmとしてください。

(材質：CAC406他)



| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) | |
|----------|--------------|-------|--------|---------|---------|----------|----------|--------|
| RBG-13NF | 13 | G3/4 | 144.3 | 130.5 | 61.5 | 5 | 10,200 | |
| RBR-13NF | | R3/4 | | | | | | |
| RBG-16NF | 16 | G3/4 | 147.5 | 129 | 66.5 | | | |
| RBR-16NF | | R3/4 | | | | | | |
| RBG-20NF | 20 | G3/4 | 152 | 129 | 100.5 | | | 12,700 |
| RBR-20NF | | R3/4 | | | | | | |

屋外給水栓エルボ




給水栓への接続に使用します。(φ50mm対応)

注意

・壁穴径はφ50mmとしてください。

(材質：CAC406他)




| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 対応外壁厚さ (mm) | 接続ネジS | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|----------|--------------|-------------|-------|--------|---------|---------|----------|----------|
| RQES-13F | 13 | ~ 30 | Rp1/2 | 85.3 | 71.5 | 60 | 5 | 12,300 |
| RQEL-13F | | ~ 70 | | 124.3 | 110.5 | 61.5 | | 14,200 |

HI変換アダプタ



HIVP管と架橋ポリエチレン管を接続するために使用します。



(材質：CAC406C他)

| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 対応HIVP管サイズ | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|--------------|------------|--------|----------|----------|
| RHD-13F | 13 | 13 | 87.5 | 40 | 3,100 |
| RHD-16F | 16 | 20 | 103 | | 3,900 |
| RHD-20F | 20 | | 99 | | 5,800 |

ヘッダー工法用部品

連鋳ヘッダー





点検口近くのスペースに設置し、給水・給湯の各水栓ごとに配管を分岐します。

注意

- ・ヘッダー取り付け部には、十分な点検口と、メンテナンススペースを確保してください。

(材質：SRHシリーズはCAC406C、SHシリーズはAQ30)



| 品番 | 口数 | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|----|--------|----------|----------|
| SRH-1F | 1 | 60 | 10 | 3,440 |
| SRH-2F | 2 | 110 | | 4,540 |
| SRH-3F | 3 | 160 | | 5,360 |
| SRH-4F | 4 | 210 | | 6,880 |
| SRH-5F | 5 | 260 | | 8,110 |
| SRH-6F | 6 | 310 | 6 | 9,630 |
| SRH-7F | 7 | 360 | | 11,000 |
| SH15-2F | 2 | 120 | | 5 |
| SH15-3F | 3 | 170 | 6,880 | |
| SH15-4F | 4 | 220 | 8,250 | |
| SH15-5F | 5 | 270 | 9,630 | |

プレハブヘッダー




点検口近くのスペースに設置し、給水・給湯の各水栓ごとに配管を分岐します。分岐側アダプタ付きのプレハブ加工ヘッダーです。

注意

- ・ヘッダー取り付け部には、十分な点検口と、メンテナンススペースを確保してください。
- ・アダプタを緩めないでください。

(材質：CAC406C他)



| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 口数 | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|------------|--------------|----|--------|----------|----------|
| SRHS-1F | 13 | 1 | 60 | 5 | 5,900 |
| SRHS-2F | | 2 | 110 | | 9,400 |
| SRHS-3F | | 3 | 160 | | 12,740 |
| SRHS-4F | | 4 | 210 | | 16,720 |
| SRHS-5F | | 5 | 260 | | 20,410 |
| SRHS-6F | | 6 | 310 | | 24,390 |
| SRHS-7F | | 7 | 360 | | 28,220 |
| SRHS-1-16F | 16 | 1 | 60 | 10 | 6,620 |


ヘッダーオスネジエルボ



ヘッダー接続部に使用します。

(材質：CAC406他)

| 品番 | 適合キュアレックスサイズ | 接続ネジS | L (mm) | L1 (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|--------------|-------|--------|---------|--------|----------|----------|
| RHE-13F | 13 | R3/4 | 53.8 | 57.2 | 19 | 10 | 3,410 |
| RHE-16F | 16 | | 63 | 66.7 | 23 | | 3,630 |
| RHE-20F | 20 | | 69.8 | 70 | 23 | | 5,200 |




ヘッダーニップル




ヘッダーの連結に使用します。

(材質：CAC406C)

| 品番 | 接続ネジS | L (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|-------|--------|--------|----------|----------|
| MHN-13F | R1/2 | 41 | 24 | 100 | 1,000 |
| MHN-20F | R3/4 | 42.5 | 30 | 50 | 1,140 |



ヘッダー保温カバー



SSCV-CP




ヘッダーの保温に使用します。


| 品番 | ヘッダー口数 | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|--------|--------|----------|----------|
| SSCV-1F | 1 | 85 | 10 | 730 |
| SSCV-2F | 2 | 135 | | 790 |
| SSCV-3F | 3 | 185 | | 910 |
| SSCV-4F | 4 | 235 | | 1,160 |
| SSCV-5F | 5 | 285 | | 1,450 |
| SSCV-6F | 6 | 335 | | 1,700 |
| SSCV-7F | 7 | 385 | | 1,940 |

■ 端末キャップのみ

| 品番 | ヘッダー口数 | L (mm) | 梱包単位 (個/袋) | 定価 (円/個) |
|---------|--------|--------|------------|----------|
| SSCV-CP | 共通 | — | 100 | 150 |




継手カバー




継手部の保温に使用します。

| 品番 | 対応サイズ | L (mm) | φd (mm) | φD (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|-------|--------|---------|---------|----------|----------|
| CCV-13F | 13 | 54 | 28 | 48 | 10 | 710 |
| CCV-16F | 16 | 70 | 35 | 57 | | 390 |
| CCV-20F | 20 | | 43 | 63 | | 410 |




ヘッダーエルボカバー



ヘッダーオスネジエルボの保温に使用します。
切込部を曲げて使います。

| 品番 | L (mm) | φd (mm) | φD (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|----------|--------|---------|---------|----------|----------|
| SSCV-ELF | 120 | 35 | 57 | 10 | 430 |




ヘッダープラグ



ヘッダーの1次側、2次側の止水用に使用します。


(材質: CAC406C)

| 品番 | 接続ネジ | L (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|------|--------|--------|----------|----------|
| MEP-13F | R1/2 | 22.5 | 14.5 | 200 | 570 |
| MEP-20F | R3/4 | 30 | 15.5 | 100 | 720 |



サヤレックス用部材

両サドル サヤレックス用(一部キュアレックスHM兼用)



転がし配管でサヤレックスを固定する場合に使用します。

注意


- ・固定用Aピン(φ4mm)は、市販品をご用意ください。
- ※キュアレックスHMはP.12、HMH用両サドルは、P.13をご参照ください。

取付例



| 品番 | 適合サヤレックスサイズ | L (mm) | H (mm) | W (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| ISD-22F | 22 | 48 | 30.5 | 20 | 50 | 55 |
| ISD-25F | 25 | 50.5 | 33.5 | | | 65 |
| ISD-28F | 28 | 56 | 37 | | | |
| ISD-30F | 30 | 60.5 | 39.5 | 25 | 20 | |
| ISD-36F | 36 | 72 | 46 | | | |

連結サドル サヤレックス用



床転がしや天井配管で、サヤレックスを支持固定する場合に使用します。他サイズとの連結もできます。

注意


- ・固定用Aピン(φ4mm)は、市販品をご用意ください。

取付例



| 品番 | 適合サヤレックスサイズ | φD (mm) | B (mm) | L (mm) | H (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|--------|-------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
| LSY-22 | 22 | 27.5 | 20 | 40.5 | 34 | 20 | 55 |
| LSY-25 | 25 | 30.5 | | 44.5 | 36.5 | | 65 |
| LSY-28 | 28 | 34 | | 48 | 39.5 | | |
| LSY-30 | 30 | 36.5 | | 51.5 | 42.2 | | |
| LSY-36 | 36 | 42 | | 57 | 46.3 | | 70 |

鉄サドル サヤレックス用



転がし配管で複数のサヤレックスを固定する場合に使用します。

注意


- ・固定用Aピン(φ4mm)は、市販品をご用意ください。

取付例



| 品番 | 適合サヤレックスサイズ | サヤレックス本数 | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|------------|-------------|----------|--------|----------|----------|
| MSBT-22-2P | 22 | 2 | 54 | 100 | 105 |
| MSBT-22-3P | | 3 | 81 | | 110 |
| MSBT-22-4P | | 4 | 108 | | 130 |
| MSBT-22-5P | | 5 | 135 | | 140 |

床立上げ管 サヤレックス用



●床穴径 φ38mm



床アダプタと組み合わせて洗面、トイレなどの床立上げに使用します。

- サヤレックスの接続は、ワンタッチ押込みです。
- 立上げ位置合わせ付きです。
- 床高130～220mm対応。さらに延長管を使えば、最大320mmまで対応可能です。
- 床面に合わせて切断後に内管を通管してください。

注意

- ・固定用Aピン(φ4mm)は、市販品をご用意ください。
- ・床高130mm以下には、使用できません。キュアレックスWSSが座屈する恐れがあります。

取付例



| 品番 | 適合サヤレックスサイズ | 対応床高さ (mm) | 床穴径 (mm) | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|-------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| MCBF-22 | 22 | 130～220 | 38 | 115 | 10 | 1,360 |
| MCBF-25 | 25 | | | 155 | | 1,480 |

床立上げ管延長


サアレックス用



床立上げ管 (22、25兼用)に接続し、対応床高を100mm延長できます。

注意 ・床立上げ管の先端を必ず切ってからお使いください。
・接続部は、ビニルテープなどで養生してください。

| 品番 | 適合床立上げ管サイズ | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|--------|------------|----------|----------|
| MCBF-N | MCBF-22、25 | 10 | 550 |



取付例

床アダプタ用高碗座


サアレックス用



床アダプタ用の碗座として使用します。

- 給水管 (PJ1/2) に対応です。
- 表面はクロムメッキ仕上げです。

| 品番 | 適合給水管 | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-----|-------------|----------|----------|
| MFW | PJ1/2 (φ21) | 5 | 2,200 |



取付例

システムアジャスタ

サアレックス、サアレックスデュオ用



サアレックス端末のヘッダー部、継手部においてキュアレックスWSSを保護し、断熱効果を高めます。

- 給水・給湯用にブルー・ピンクの色分け。

および各サイズのサアレックスとアダプタの組合せに対応します。

注意 ・システムアジャスタは、直線状態にして、ご使用ください。曲げると内管が座屈する恐れがあります。

サアレックス用

| 品番 | | 適合サアレックスサイズ (A) | 適合アダプタサイズ (B) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) | |
|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------|----------|----|
| 給水用 (ブルー) | WAB-22-10 | 22 | 10 | | | 20 |
| | WAB-22-13 | | 13 | | | |
| | WAB-25-13 | 25 | 16 | | | |
| | WAB-28-16 | | 20 | | | |
| | WAB-30-16 | 30 | 20 | 310 | | |
| | WAB-36-20 | | 36 | | | |

サアレックスデュオ用

| 品番 | 適合サアレックスデュオサイズ | カラー | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|------------|----------------|-----|----------|----------|
| MADB-20-13 | PDP-20-13 | ブルー | 20 | 250 |
| MADP-20-13 | | ピンク | | |



取付例

表示プレート

サアレックス用


一部受注生産



サアレックスの配管表示に使用します。


| 品番 | 表示内容 | 適合サアレックスサイズ | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-----------|--------|-------------|----------|----------|
| GKF-0 | (無表示) | 22 ~ 30 | 10 | 70 |
| GKF-1 B/P | 台所流し | | | |
| GKF-2 B/P | 洗面所 | | | |
| GKF-3 B/P | ユニットバス | | | |
| GKF-4 B/P | 洗濯 | | | |
| GKF-5 B/P | トイレ | | | |
| GKF-6 B/P | シャワー | | | |
| GKF-7 B/P | 給湯器 | | | |

※GKF-0を除いて受注生産となります。納期をご確認ください。



取付例

サアレックスカップリング サアレックス用



サアレックス相互の接続に使用します。

- ワンタッチで差し込みます。
サアレックスが付き当たるまで挿し込んでください。
- 狭い場所での片手解除が可能です。

注意


- ・隙間に異物を入れたりしないください。
- ・サアレックスがはずれることがあります。
- ・カップリング前後は必ずサドルで固定してください。
- ・異径サイズの接続はできません。



取付例

| 品番 | 適合サアレックスサイズ | φD (mm) | L (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|----------|-------------|---------|--------|----------|----------|
| CD-22CR | 22 | 36 | 72 | 10 | 75 |
| PFS-22CR | 25 | 42 | 78 | | 100 |
| CD-28CR | 28 | 45 | 94 | | 140 |
| PFS-28CR | 30 | 48 | 96 | | 200 |
| CD-36CR | 36 | 53 | 110 | | 290 |

端末キャップ サアレックス用 (一部キュアレックスHM・HMH兼用)



サアレックス内にとろ、ゴミなどの異物の侵入を防ぎます。

| 品番 | 適合サアレックスサイズ | L (mm) | カラー | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|-------------|--------|-------|----------|----------|
| ISE-22F | 22 | 24 | グレー | 50 | 45 |
| ISE-25F | 25 | 27 | ブラウン | | |
| ISE-28F | 28 | 30 | アイボリー | | 65 |
| ISE-30F | 30 | 33 | グレー | | |
| ISE-36F | 36 | 36 | ブラウン | | |

※キュアレックスHM、HMH用端末キャップは、P.15をご参照ください。