

# 拡散キャップ

拡散キャップを取り付けることで、ネオン管や蛍光灯などの光ムラを解消し、さらにMCPET反射板との組み合わせで、より一層効率の良い光が得られます。

## 【 特 長 】

### ランプムラ解消

ランプの光ムラを無くします。

### 施工が簡単

筒状なのでランプに被せるだけです。

### 安い

「MCPET反射板」との組み合わせは、従来品の1/4以下の価格です。

## 【 仕 様 】

品揃えは1種類だけですがφ16のスリム管～φ38の蛍光灯までご使用頂けます。

長さは40W蛍光灯に合わせてありますので、短いランプに使用の場合はハサミで切断してご使用下さい。

材質：PET透明フィルム100μmX2枚  
幅：78mm  
長さ：1,190mm

## 【 効 果 の 一 例 】

左のランプに装着



反射板：MCPET  
ランプ：φ24×ピッチ150

左ランプのみムラ解消



蛍光管上面～乳半：15mm  
乳半：三菱レイヨン#430  
厚さ3mm

【 使用法詳細 】 ▶「MCPET反射板」と併用してご使用ください。  
▶別途資料「薄型看板(45mm厚さ)の安価な作成方法について」、「電飾看板の照明設計について」をご参照ください。

〈お問い合わせは〉



古河電気工業株式会社

産業機材事業部 発泡製品部 営業部 担当：大出

〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

TEL.03-3286-3458 FAX.03-3286-3472